



FM319

#### QUADRO ERMARIO EPIDAPEΔΙΟ 2010x885x400mm

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Διαστάσεις

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ύψος                       | 2010 mm |
| Πλάτος                     | 900 mm  |
| Βάθος                      | 400 mm  |
| Πάχος πλευρικού τοιχώματος | 1,20 mm |

###### Ασφάλεια

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55                   |
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία απομόνωσης I |
| Τύπος κλειδώματος         | χωρίς κλειδαριά        |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK10                   |

###### Εξοπλισμός

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος         | 3 |
| Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας | 2 |

###### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Τοποθέτηση                    | Τοποθέτηση στο δάπεδο |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι                   |

###### Υλικά

|             |           |
|-------------|-----------|
| Χρώμα       | Λευκό     |
| Κωδικός RAL | 9010      |
| Μεταχείριση | Γαλβανιζέ |
| Υλικό       | Μεταλλικό |

###### Εξοπλισμός

|                |    |
|----------------|----|
| Αριθμός σειρών | 13 |
|----------------|----|

###### Κάλυμμα, πόρτα

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 0   |
| Με διάφανη πόρτα        | Όχι |

###### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

###### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|