



FWB52K11

Feldverteiler AP,univers,IP31,SKII,60PLE+Mediafeld,m.geschl.Tür,800x550x161mm,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	5
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	60
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	800 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	550,00 mm
--------------	-----------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
-------------------------	--

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP31
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----