



LNH000063M6A

## Mespatroon NH000 63 A 690 V aM combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | aM |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                  |       |
|------------------|-------|
| Zekeringsgrootte | NH000 |
|------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | aM |
|--------------------|----|

#### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 690 - 690 V |
|----------------------|-------------|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|--------------------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------|-------|

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 3,30 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 79 mm |
|--------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 20,80 mm |
|---------|----------|

|        |         |
|--------|---------|
| Diepte | 52,5 mm |
|--------|---------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|