



BFC240F

Bloco dif. 1P+N 40A 300mA AC c/born. des

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	2

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U_e	230 - 230 V
Tensão nominal de isolamento U_i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Corrente elétrica

Corrente de funcionamento residual nominal I_{dn}	300 mA
Corrente nominal	40 A

Conetividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes desalinhados
--	---------------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	1,90 - 1,90 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	1,90 - 1,90 Nm

Dimensões

Altura	93,40 mm
Largura	17,70 mm
Profundidade	66 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

