



FR25S2

Univ. IP55 a.1850+200 l.1300 p.275

### Características técnicas

#### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 2050 mm |
| Largura                     | 1300 mm |
| Profundidade                | 275 mm  |
| Espessura da parede lateral | 1,50 mm |

#### Segurança

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP55                    |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II |
| Recebe fechadura           | Sem bloqueio            |
| Resistência ao impactos IK | IK10                    |

#### Equipamento

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Número de secções                      | 5  |
| Número de aberturas da placa de flange | 10 |

#### Instalação, montagem

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Montagem                             | Montagem no chão |
| Adequado para utilização no exterior | Não              |

#### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Cinzentos-claro |
| Código RAL | 7035            |
| Tratamento | Revestido a pó  |
| Material   | Aço             |

#### Equipamento

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de filas | 12 |
|-----------------|----|

#### Materiais

|            |      |
|------------|------|
| Acabamento | Mate |
|------------|------|

#### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 2   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

#### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 800 A |
|------------------|-------|

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 690 - 690 V |
|----------------|-------------|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|