



MLS506

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-6A Quick Connect 1M

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	1P+N
Auslösecharakteristik	C

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I _{cs} AC nach IEC60898-1	6 kA
Ausschaltvermögen I _{cn} bei 230 V AC nach IEC60898-1	6 kA
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 - 1.45 A
Min./max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom	1.13 - 1.45 A
Nennstrom bei -25°C	7.60 A
Nennstrom bei -20°C	7.50 A
Nennstrom bei -15°C	7.30 A
Nennstrom bei -10°C	7.20 A
Nennstrom bei -5°C	7.10 A
Nennstrom bei 0°C	6.90 A
Nennstrom bei 5°C	6.80 A
Nennstrom bei 10°C	6.60 A
Nennstrom bei 15°C	6.50 A
Nennstrom bei 20°C	6.30 A
Nennstrom bei 25°C	6.20 A
Nennstrom bei 30°C	6 A
Nennstrom bei 35°C	5.90 A
Nennstrom bei 40°C	5.80 A
Nennstrom bei 45°C	5.60 A
Nennstrom bei 50°C	5.50 A
Nennstrom bei 55°C	5.40 A
Nennstrom bei 60°C	5.20 A
Nennstrom bei 65°C	5.10 A
Nennstrom bei 70°C	4.90 A
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	1
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0.95
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0.90
Korrekturfaktor bei 6 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0.85

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC60898-1	6 kA
--	------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 240 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U _i	500 V
Stossspannungsfestigkeit	4000 V
Max. Betriebsspannung	253 V
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	3

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Installation, Montage

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	quickconnect
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Nominales Drehmoment	1.90 - 1.90 Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei massivem Leiter	1.5 - 4.0 mm ²
Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei flexiblem Leiter	1.5 - 4.0 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	0.75 - 16.0 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	0.75 - 10.0 mm ²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.80 W
---------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Höhe über N.N.	2000 m

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	20000

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Verschobene Klemme
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Verschobene Klemme

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	17.50 mm
Tiefe	70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----