



EKSR1220TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen 23/38mm**

**Technische Eigenschaften**

**Form**

Form	Rund
------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	110 mm
Einbaudurchmesser	305 mm
Höhe	110 mm
Nenngröße	305 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
--------------------------------	-----

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm
-----------------------------	-------

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätbecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----