
Produktdatenblatt
SRT00635A



SRT00635A

Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3

Technische Eigenschaften

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	3
Leistung	
Leistung	0.70 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.29 W
Abmessungen	
Durchmesser der Öffnung	18.50 mm
Höhe	72.70 mm
Breite	44.50 mm
Tiefe	62.20 mm
Höhe der Öffnung	11 mm
Breite der Öffnung	18.50 mm
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 70 °C
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Isolierstoffklasse	H
Elektrischer Strom	
Maximalstrom Primärseite	63 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
Elektrischer Strom	
Nennstrom	63 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5