
Karta katalogowa
SRT00635A



SRT00635A

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 63/5 0,7VA kl.3 nielegalizowany

Właściwości techniczne

Funkcje	
Klasa dokładności	3

Moc	
Moc	0,70 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,29 W

Wymiary	
Średnica otwarcia	18,50 mm
Wysokość	72,70 mm
Szerokość	44,50 mm
Głębokość	62,20 mm
Wysokość otwarcia	11 mm
Szerokość otworu	18,50 mm

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Napięcie	
Znamionowe napięcie przemienne wytrzymywane	3000 V
Maks. napięcie robocze	720 V

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-40 - 65 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20 - 70 °C

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Klasa izolacji	H

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy pierwotny (przekładnika prądowego)	63 A
Prąd znamionowy wtórny (przekładnika prądowego)	5 A

Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Szyna DIN Płyta montażowa

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy cieplny długotrwały	1,2*Ipr
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	60*Ipr
Dynamiczny prąd znamionowy	2.5*Ith
Współczynnik ograniczenia przepięcia	FS 5