
Ficha técnica do produto
SRT00635A



SRT00635A

Transf. intensidade 63/5A núcleo aberto

Características técnicas

Funções	
Classe de precisão	3
Potência	
Potência	0,70 VA
Potência total dissipada em IN	1,29 W
Dimensões	
Diâmetro da abertura	18,50 mm
Altura	72,70 mm
Largura	44,50 mm
Profundidade	62,20 mm
Altura da abertura	11 mm
Largura da abertura	18,50 mm
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal suportável de potência-frequência (r.m.s)	3000 V
Tensão máx. de funcionamento	720 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 65 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 70 °C
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Classe de isolamento	H
Corrente elétrica	
Intensidade máx. no primário	63 A
Intensidade máx. de secundário	5 A
Instalação, montagem	
Montagem	Calha DIN Platine de fixação
Corrente elétrica	
Corrente nominal	63 A
Corrente térmica nominal contínua	1,2*Ipr
Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)	60*Ipr
Corrente dinâmica nominal	2.5*Ith
Fator limitador de sobretensão	FS 5