




SRT00635A

Proudový transformátor s děleným jádrem 63/5 0.7VA, třídy 3, necejchovaný

Technické vlastnosti

Funkce

Třída přesnosti	3
-----------------	---

Výkon

Výkon	0,70 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,29 W

Rozměry

Průměr otvoru	18,50 mm
Výška	72,70 mm
Šířka	44,50 mm
Hloubka	62,20 mm
Výška otvoru	11 mm
Šířka otvoru	18,50 mm

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	3000 V
---------------------------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 70 °C

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální intenzita pro primární	63 A
Maximální intenzita sekundárního	5 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN Montážní deska
--------	-----------------------------