
Produktový list
SRT00635A



SRT00635A

Proudový transformátor s děleným jádrem 63/5 0.7VA, třídy 3, necejchovaný

Technické vlastnosti

Funkce	
Třída přesnosti	3
Výkon	
Výkon	0,70 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,29 W
Rozměry	
Průměr otvoru	18,50 mm
Výška	72,70 mm
Šířka	44,50 mm
Hloubka	62,20 mm
Výška otvoru	11 mm
Šířka otvoru	18,50 mm
Frekvence	
Frekvence	50 - 60 Hz
Napětí	
Jmenovité napětí při síťové frekvenci (efektivní hodnota)	3000 V
Maximální provozní napětí	720 V
Podmínky použití	
Provozní teplota	-40 - 65 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 70 °C
Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP20
Izolační třída	H
Elektrický proud	
Jmenovitý primární proud (Ipr)	63 A
Jmenovitý sekundární proud (Isr)	5 A
Instalace, montáž	
Montáž	Lišta DIN Montážní deska
Elektrický proud	
Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý trvalý tepelný proud	1,2*Ipr
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud (Ith/1 s)	60*Ipr
Jmenovitý dynamický proud	2.5*Ith
Omezující faktor přepětí	FS 5