



ESD464

Schütze , 63A,4Ö, 24V

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|------------|----|
| Kontaktart | 4Ö |
|------------|----|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Spannung

| | |
|------------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 4000 V |
|------------------------------|--------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Isolationsspannung Ui | 440 V |
|-----------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 400 V |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Steuerspannung AC | 24 - 24 V |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------------|---------|
| Steuerspannung DC | 0 - 0 V |
|-------------------|---------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

Gebrauch

| | |
|--------------------|-------------|
| Gebrauchskategorie | AC-7a/AC-7b |
|--------------------|-------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|----------------------------|-------------|

Ausdauer

| | |
|---|---------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 1000000 |
|---|---------|

| | |
|---|-------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 30000 |
|---|-------|

Leistung

| | |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 20 W |
|---------------------------------------|------|

| | |
|-----------------|-------|
| Anzugsverbrauch | 60 VA |
|-----------------|-------|

Abmessungen

| | |
|------|-------|
| Höhe | 85 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Breite | 54 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 60 mm |
|-------|-------|

Anschluss

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Kontakte | 4 |
|---------------------|---|

Ausstattung

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Anzahl Öffnerkontakte | 4 |
|-----------------------|---|

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit Schieber für Handschaltung | Nein |
|--------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 16 mm ² |
|---|--------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1.5 - 25 mm ² |
|---|--------------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|