Fiche technique du produit
XEV600



XEV600

Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID

Caractéristiques techniques

Puissance	
Puissance max. par point de chargement	7,40 kW
Puissance raccordée	15 - 15 kW
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Alimentation électrique	
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
Courant électrique	
Courant assigné nominal	32 A
Connectivité	
Quantité des points de chargement	2
Fonctions	
Avec gestion de charge	Non
Equipement	
Nombre de prises domestiques	2
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui
Raccordement	
Type de connexion / prise	Type 2
Dimensions	
Dimensions	760 x 355 mm
Hauteur	760 mm
Largeur	355 mm
Profondeur	202 mm
Installation, montage	
Montage sur	Montage mural
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs IK	IK10
Tension	
Tension nominale	230 - 230 V
Matière	
Matériau	Acier inoxydable