



HW1W404FS

Interruptor de maniobra HW1 fijo 4P 400A

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 400 A |
|----------------------------|-------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 4    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |

Corriente eléctrica

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corriente asignada de corta duración admisible Icw t=1 S 220 - 240 V CA según IEC60947 - 3 | 55 kA |
| Corriente asignada de corta duración admisible Icw t=1 S 380 - 415 V CA según IEC60947 - 3 | 55 kA |

Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |