




LNH30180M4T

Wkładka bezp. nożowa NH3 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 180A 400VAC

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Charakterystyka wyzwalania | gTr |
|----------------------------|-----|

##### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH3 |
|---------------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gTr |
|------------------------------|-----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 - 400 V |
|----------------------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 400 - 400 V |
|----------------------------------|-------------|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 180 A |
|-----------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 100 kA |
|----------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 13,50 W |
|----------------------------------------------|---------|

##### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 150 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 53 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 80 mm |
|-----------|-------|

##### Zrównoważony rozwój

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
|---------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|