



FR24L2

Armoire,univers,IP55,classe de protection2,1850x1050x275mm + 200 mm socle

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 2050 mm |
| Largeur                                    | 1050 mm |
| Profondeur                                 | 275 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.50 mm |

#### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55         |
| Classe de protection    | Classe II    |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK10         |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 4 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 8 |

#### Installation, montage

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montage                     | Fixation au sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non             |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Gris clair    |
| Code RAL              | 7035          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

#### Equipement

|                |    |
|----------------|----|
| Nombre rangées | 12 |
|----------------|----|

#### Matière

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 2   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 800 A |
|-------------------------|-------|

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|