




BFC240F

Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	2

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi U_e	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant différentiel assigné I_{dn}	300 mA
Courant assigné nominal	40 A

Connectivité

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Borne décalée
--	---------------

Installation, montage

Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	1,90 - 1,90 Nm

Dimensions

Hauteur	93,40 mm
Largeur	17,70 mm
Profondeur	66 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

