



VA36D

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3Χ12Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
-------------------------------	-----

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$	17 W
--	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	3
---------------	---

Αριθμός σειρών	3
----------------	---

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
----------------------------	---

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
--	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	36
-------------------	----

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα	72
---	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	515 mm
------	--------

Πλάτος	305 mm
--------	--------

Βάθος	96,50 mm
-------	----------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	12
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Κωδικός RAL	9010
-------------	------

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι
------------------------	-----

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
---------------------------	------

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
-------------------	--

Glow wire test	750 °C
----------------	--------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι