



ESD464

Contacteur 63A, 4O, 24V

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de contact	4NC
-----------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Tension nominale d'isolement Ui	440 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	20 W
Consommation à l'appel	60 VA

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

Raccordement

Nombre de contacts	4
--------------------	---

Équipement

Nombre de contacts à fermeture	0
Nombre de contacts à ouverture	4
Avec interrupteur pour commutation manuelle	No

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm²

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui