



FR24S1

**Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+100 a.1050 p.275 mm**

### Características técnicas

#### Dimensiones

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altura                     | 1950 mm |
| Anchura                    | 1050 mm |
| Profundidad                | 275 mm  |
| Grosor de la pared lateral | 1,50 mm |

#### Seguridad

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP55                    |
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II |
| Tipo de cerradura                   | Sin bloqueo             |
| Resistencia al impacto IK           | IK10                    |

#### Equipo

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de sección en anchura             | 4 |
| Número de aberturas de la placa de brida | 8 |

#### Instalación, montaje

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Montaje en                      | Montaje en suelo |
| Adecuado para uso en exteriores | No               |

#### Materiales

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Colour      | Gris claro                 |
| Código RAL  | 7035                       |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material    | Acero                      |

#### Equipo

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de filas | 12 |
|-----------------|----|

#### Materiales

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Acabado de la superficie | Mate |
|--------------------------|------|

#### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 2  |
| Número de bloqueos                 | 1  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

#### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 800 A |
|----------------------------|-------|

#### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 690 - 690 V |
|-----------------|-------------|

#### Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Si |
|---------------|----|