



HW2W416FS

Interrupteur Ouvert HW2 1600A 4P Fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type de boîtier	Produit complet
-----------------	-----------------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
-------------------------------------	---------

Courant électrique

Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 s 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3	66 kA
---	-------

Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 s 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3	66 kA
---	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----