



HW2W416FS

Interruptor de maniobra HW2 fijo 4P 1600A

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada | 1600 A |
|----------------------------|--------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 4    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

Tensión

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento $U_i$                 | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ ) | 12000 V |

Corriente eléctrica

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corriente asignada de corta duración admisible $I_{cw}$ t=1 s 220 - 240 V CA según IEC60947 - 3 | 66 kA |
| Corriente asignada de corta duración admisible $I_{cw}$ t=1 s 380 - 415 V CA según IEC60947 - 3 | 66 kA |

Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |