



LNH1224M

### NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 224A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

##### Sicherung

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sicherungsgröße          | NH1 |
| Sicherungscharakteristik | gG  |

##### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart                   | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 500 - 500 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz           | 500 - 500 V |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 224 A |
|-----------|-------|

##### Einsatzbedingungen

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

##### Elektrische Hauptattribute

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------|--------|

##### Leistung

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 19 W |
|---------------------------------------|------|

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 55 mm  |
| Breite | 135 mm |
| Tiefe  | 30 mm  |

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |