



50763552



Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	41 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
	12 mm

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Belysning	med {b blå} 230 V LED-enhet
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning