



ADZ366D



ДАВ 3x(1P+N) 6kA C-16A 30mA тип-A QuickConnect

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	3x 1P+N
Крива	C

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Номинальна напруга ізоляції U_i	500 V
Значення діелектричної міцності на частоті живлення	2 kV
Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
Номинальна здатність до розриву в робочих умовах I_{cs} AC відповідно до IEC 60898-1	6 kA
Номинальний струм за -25°C	21,10 A
Номинальний струм за -20°C	20,70 A
Номинальний струм за -15°C	20,30 A
Номинальний струм за -10°C	19,90 A
Номинальний струм за -5°C	19,40 A
Номинальний струм за 0°C	19 A
Номинальний струм за 5°C	18,50 A
Номинальний струм за 10°C	18 A
Номинальний струм за 15°C	17,50 A
Номинальний струм за 20°C	17 A
Номинальний струм за 25°C	16,50 A
Номинальний струм за 30°C	16 A
Номинальний струм за 35°C	15,70 A
Номинальний струм за 40°C	15,50 A
Номинальний струм за 45°C	15,20 A
Номинальний струм за 50°C	15 A
Номинальний струм за 55°C	14,70 A
Номинальний струм за 60°C	14,40 A
Номинальний струм за 65°C	14,10 A
Номинальний струм за 70°C	13,90 A
Номинальний залишковий експлуатаційний струм $I_{\Delta n}$	30 mA
Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	6 kA

Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
---	------

Встановлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2 - 2 Nm
---	----------

Безпека

Тип диференційного захисту	A
----------------------------	---

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	10,90 W
--	---------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	2000
Кількість механічних процесів	2000

Під'єднання

Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 4 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 4 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2 - 2 Nm
--------------------------------	----------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 70 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 80 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I ² t	3

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Розміри

Висота	86 mm
Ширина	71 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----