




53303212

Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	16 AX (200W LED (SBL))
---------------	------------------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou Šroubovací přípojka
--------------	---

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----