



LNH00063M6

Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC690V 63A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Course

gG

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

690 - 690 V

Tension assignée CA 50 Hz

690 - 690 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

5.60 W

Dimensions

Hauteur

52.50 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

78 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui