



FR22S1

### Armoire univers IP55 Classe II 1950x550x275 avec socle h100

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 1950 mm |
| Largeur                        | 550 mm  |
| Profondeur                     | 275 mm  |
| Epaisseur de la paroi latérale | 1,50 mm |

##### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55         |
| Classe de protection    | Classe II    |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK10         |

##### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |

##### Installation, montage

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montage sur                 | Fixation au sol |
| Adapté à un usage extérieur | No              |

##### Matières

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière    | Acier         |

##### Equipement

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de rangées | 12 |
|-------------------|----|

##### Matières

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Finition de la surface | Mat |
|------------------------|-----|

##### Plastron, porte

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1  |
| Nombre de serrures            | 1  |
| Porte transparente            | No |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 800 A |
|-------------------------|-------|

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|