




HTS163E2



### SLS-Schalter 1P E-63A Sammelschiene QC Phase L2

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | E  |
| Polart                | 1P |
| Polanzahl             | 1  |

##### Elektrischer Strom

|                    |      |
|--------------------|------|
| Bemessungsstrom IN | 63 A |
|--------------------|------|

#### Installation, Montage

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Montage auf | Sammelschienenensystem |
|-------------|------------------------|

##### Spannung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Isolationsspannung Ui         | 690 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 400 V |

##### Elektrischer Strom

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1,05 - 1,2 A |
| Bemessungsabschaltvermögen ICN              | 25 kA        |

##### Kapazität

|               |      |
|---------------|------|
| Anzahl Module | 1,50 |
|---------------|------|

##### Anschluss

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |

##### Abmessungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Höhe                       | 158 mm     |
| Breite                     | 27 mm      |
| Tiefe                      | 116 mm     |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 12 - 12 mm |
| Abstand Sammelschienen     | 40 mm      |

##### Leistung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Verlustleistung pro Pol | 9 W |
| Leistungsabgabe bei IN  | 9 W |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -25 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 80 °C |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

##### Ausstattung

|              |    |
|--------------|----|
| QuickConnect | Ja |
|--------------|----|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|