



GKWAD13015

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Kabel

Kabeldurchmesser	10 mm
Kabellänge	1,5 m

Abmessungen

Länge	1500 mm
-------	---------

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

Konnektivität

Anzahl der Adern	3
------------------	---

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Stecker
Kabelart	H05Z1Z1-F

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Weiß

Leistung

Brandlast	0,85 kWh
-----------	----------

Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

Kabel

Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
---------------------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja