



LNH000040M6A

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 40A 690VAC

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | aM |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
|---------------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | aM |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 690 - 690 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|----------------------------------|-------------|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 40 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciorowa zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,10 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 79 mm |
|----------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 20,80 mm |
|-----------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Głębokość | 52,5 mm |
|-----------|---------|

##### Zrównoważony rozwój

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
|---------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|