



LNH000040M6A

Fusível de facas NH000 aM 40A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	aM
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Características do fusível	aM
----------------------------	----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA
-------------------------------	----

Tensão nominal de funcionamento Ue	690 - 690 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de 50 Hz AC	690 - 690 V
----------------------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	40 A
------------------	------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	2,10 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	79 mm
--------	-------

Largura	20,80 mm
---------	----------

Profundidade	52,5 mm
--------------	---------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----