



GKWAD13050

**Câble ruban Winsta, 3x2.5<sup>2</sup>, 5m, hfr, Cca, noir**

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

#### Tension

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tension maxi d'utilisation | 250 V       |
| Tension nominale           | 230 - 250 V |
| Surtension transitoire     | 4 kV        |

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

#### Câble

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diamètre du câble | 10 mm |
|-------------------|-------|

#### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 5000 mm |
|----------|---------|

#### Câble

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Longueur de câble | 5 m |
|-------------------|-----|

#### Raccordement

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Section du conducteur      | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Type de connection / prise | Wago Winsta                 |

#### Plastron, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

#### Connectivité

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre de fils | 3 |
|----------------|---|

#### Equipement

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Codage mécanique   | Oui       |
| Type kabel zijde 1 | Jack      |
| Type kabel zijde 2 | Prise     |
| Type de câble      | H05ZIZ1-F |

#### Conditions d'utilisation

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2 | 3 |
|--------------------------------------------------|---|

#### Matières

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Couleur                        | Noir  |
| Couleur de l'insert de contact | Blanc |

#### Puissance

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Charge d'incendie | 2,48 kWh |
|-------------------|----------|

#### Valeur de résistance

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Résistance de continuité | 1 mΩ |
|--------------------------|------|

#### Câble

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Conducteur résistant à une température continue jusqu'à | 70 °C |
|---------------------------------------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |