



SF463

### Inverseur 4 pôles 63A I-0-II

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de pôles	4P

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	6 kA

##### Installation, montage

Couple de serrage	2,90 - 2,90 Nm
-------------------	----------------

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

##### Capacité

Nombre de modules	8
-------------------	---

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	143 mm
Profondeur	72 mm
Dimensions	90 x 143 mm

##### Equipement

Nombre de contacts NO	0
Nombre de contacts NC	0

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	25 mm <sup>2</sup>

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	5000

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7,20 W
-----------------------------------	--------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----