



LNH3315M6A

### Fusível de facas NH3 aM 315A 690V

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|       |    |
|-------|----|
| Curva | aM |
|-------|----|

##### Fusível

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dimensão do fusível | NH3 |
|---------------------|-----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Características do fusível | aM |
|----------------------------|----|

##### Tensão

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tipo de alimentação de tensão | CA |
|-------------------------------|----|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 690 - 690 V |
|------------------------------------|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tensão nominal de 50 Hz AC | 690 - 690 V |
|----------------------------|-------------|

##### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 315 A |
|------------------|-------|

##### Condições de utilização

|         |     |
|---------|-----|
| Isolado | Não |
|---------|-----|

##### Principais atributos elétricos

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|

##### Potência

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Potência total dissipada em IN | 21 W |
|--------------------------------|------|

##### Dimensões

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 150 mm |
|--------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 66 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Profundidade | 80 mm |
|--------------|-------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
|-------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|