




SF463

### Inversor 4 Pólos 63A com ponto zero 8M

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de polos | 4  |
| N.º de polos    | 4P |

##### Corrente elétrica

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Corrente nominal                                                      | 63 A |
| Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG | 6 kA |

##### Instalação, montagem

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Binário de aperto nominal | 2,90 - 2,90 Nm |
|---------------------------|----------------|

##### Tensão

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue            | 400 - 400 V |
| Tipo de alimentação de tensão                 | AC          |
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 500 V       |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V      |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 8 |
|-------------------|---|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Dimensões

|              |             |
|--------------|-------------|
| Altura       | 90 mm       |
| Largura      | 143 mm      |
| Profundidade | 72 mm       |
| Dimensões    | 90 x 143 mm |

##### Equipamento

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de contactos NA | 0 |
| Número de contactos NF | 0 |

##### Condições de utilização

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento            | -25 - 50 °C |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -40 - 80 °C |

##### Conexão

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Secção transversal de condutor flexível | 16 mm² |
| Secção transversal de condutor rígido   | 25 mm² |

##### Endurância

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| N.º de manobras mecânicas                                   | 100000 |
| N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos | 5000   |

##### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 7,20 W |
|--------------------------------|--------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|