



LT150

**Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	8.60 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	250 A

**Fusible**

Taille de l'élément fusible	NH1
-----------------------------	-----

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	6 - 150 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 - 150 mm <sup>2</sup>

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	20 - 20 Nm
-------------------	------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	18 W
-----------------------------------	------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	1400
Endurance électrique en nombre de cycles	200
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4	1600

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP3X
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	304 mm
Largeur	184 mm
Profondeur	110 mm

**Installation, montage**

Montage	Platine de fixation
---------	---------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui