




SF463

Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	4
Typ pólu	4P

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	6 kA

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,90 - 2,90 Nm
----------------------------	----------------

Napětí

Provozní napětí AC	400 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V

Kapacita

Počet modulů	8
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	143 mm
Hloubka	72 mm
Rozměry	90 x 143 mm

Vybavení

Počet kontaktů NO	0
Počet kontaktů NC	0

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	16 mm²
Průřez plného vodiče	25 mm²

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	100000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	5000

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	7,20 W
--	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----