



HW1W306FS

ACB HW1 630A 3P Rozłącznik powietrzny stacyjny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	3
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	12000 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany $I_{cw} t=1$ S 220 - 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3	55 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany $I_{cw} t=1$ S 380 - 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3	55 kA

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak