



LNH2355M6

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt niez. gG 355A 690VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH2

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 690 - 690 V

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz 690 - 690 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 355 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 32 W

Wymiary

Wysokość 150 mm

Szerokość 51 mm

Głębokość 72 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak