



LNH2355M6

## Mespatroon NH2 355 A 690 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | NH2 |
|------------------|-----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | gG |
|--------------------|----|

#### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 355 A |
|-----------------|-------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------|-------|

#### Vermogen

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 32 W |
|----------------------------------|------|

#### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 150 mm |
|--------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 51 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 72 mm |
|--------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|