



HW2W310DS

Interrupteur Ouvert HW2 1000A 3P Débrochable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                                                    | 1000 A |
| Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3 | 66 kA  |
| Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3 | 66 kA  |

Architecture

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 3           |
| Type de boîtier | Débrochable |

Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |