



GKWAD13050

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5<sup>2</sup>, 5m, hfr, Cca, schwarz

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

##### Spannung

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Max. Betriebsspannung  | 250 V       |
| Nennspannung           | 230 - 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV        |

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

##### Kabel

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kabeldurchmesser | 10 mm |
| Kabellänge       | 5 m   |

##### Abmessungen

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 5000 mm |
|-------|---------|

##### Anschluss

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt     | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta                 |

##### Konnektivität

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl der Adern | 3 |
|------------------|---|

##### Abdeckung, Tür

|              |    |
|--------------|----|
| Verriegelbar | Ja |
|--------------|----|

##### Ausstattung

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Mechanische Kodierung | Ja        |
| Kabeltyp Seite 1      | Buchse    |
| Kabeltyp Seite 2      | Stecker   |
| Kabelart              | H05Z1Z1-F |

##### Einsatzbedingungen

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 3 |
|----------------------------------------------------|---|

##### Werkstoff

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Farbe                | Schwarz |
| Farbe Kontakteinsatz | Weiß    |

##### Leistung

|           |          |
|-----------|----------|
| Brandlast | 2,48 kWh |
|-----------|----------|

##### Widerstand

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kontaktwiderstand | 1 mΩ |
|-------------------|------|

##### Kabel

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Leitung dauertemperaturbeständig bis | 70 °C |
|--------------------------------------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |