




936712524

## Imp.dr. maakcontact, berker Integro, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
| Impulsstroom  | 10 A |

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
| Aantal polen      | 1          |

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | RVS         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | RVS         |
|                         | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |
| Transparant             | Nee         |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 55,50 mm |
| Breedte                  | 55,50 mm |
| Diepte                   | 25 mm    |
| Inbouwdiepte             | 10 mm    |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 13 mm    |

#### Bediening en signalering

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Aantal toetsen       | 1               |
| Type drukknop        | Enkele drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee             |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Opdruk        | Zonder opdruk      |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |

#### Geschikt voor

|                |
|----------------|
| Berker Integro |
|----------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|