




GE20113020

## Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, rood

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kleur                   | Verkeersrood   |
| RAL-code                | 3020           |
| Afwerking oppervlakte   | Mat            |
| Materiaal               | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld    |

#### Afmetingen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hoogte          | 50 mm  |
| Breedte         | 120 mm |
| Diepte          | 54 mm  |
| Aantal eenheden | 2      |

#### Aansluiting

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Type connector/steker                               | Insteekklem<br>Wago Winsta |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>  |

#### Installatie, montage

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Gemonteerd op | Wandgoot frontmontage |
|---------------|-----------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |          |
|---------------|----------|
| Aansluitwijze | Modulair |
|---------------|----------|

#### Samenstelling

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Type steker contactdoos | Franse norm NF |
| Stekerstand gedraaid    | Ja             |
| Met klapdeksel          | Nee            |
| Met ronde aardingspen   | Nee            |
| Met signaallamp         | Nee            |
| Met slot                | Nee            |

#### Toebehoren

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Heeft tekstveld | Nee             |
| Uitgerust met   | 2x contactdozen |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Functies

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
|---------------------------|-----|

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

