




KDS463AS

### Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1N-L2N QuickBusbar

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

##### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 4 |
|-----------|---|

##### Abmessungen

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 215 mm |
|-------|--------|

##### Spannung

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 4000 V |
|------------------------------|--------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 400 V |
|-------------------------------|-------------|

##### Anschluss

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Phasenschiene mit Gabel |
|-----------------------|-------------------------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 12 |
|---------------|----|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|