



FL354B

### Quadro in poliestere doppio a pavimento porta cieca H1750 L850 P300 orion plus

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 1750 mm |
| Larghezza            | 850 mm  |
| Profondità           | 300 mm  |
| Spessore dei fianchi | 2 mm    |

##### Protezione

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65                              |
| Classe protezione                       | Isolamento classe II              |
| Tipo di bloccaggio                      | 3 lati 7 mm<br>Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10                              |

##### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza   | 1 |
| Numero di aperture della flangia | 0 |

##### Installazione, montaggio

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montaggio su             | Installazione a parete |
| Adatto per l'uso esterno | Sì                     |

##### Materiali

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Colore      | Grigio chiaro                            |
| Codice RAL  | 7035                                     |
| Trattamento | Non trattato                             |
| Materiale   | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |

##### Equipaggiamento

|                |    |
|----------------|----|
| Numero di file | 10 |
|----------------|----|

##### Porta / coperchio

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0             |
| Porta/frontale trasparente           | No            |
| Tipo di porta quadro elettrico       | Porta singola |

##### Corrente

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Corrente nominale IN | 630 A |
|----------------------|-------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |