



GD313D

**Kleinverteiler,gamma,APV, 3-reihig, RAL9010**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 3    |
| Anzahl Reihen                 | 3    |
| Anzahl Felder                 | 1    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 39 |
|---------------|----|

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 500 mm |
| Breite | 250 mm |
| Tiefe  | 103 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 0 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |

**Abmessungen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 13 |
|-----------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010       |
| Farbe      | Reinweiß   |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Sicherheit**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK05         |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30         |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|