



LNH2355M6

## NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 690V 355A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

Auslösecharakteristik

gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße

NH2

Sicherungscharakteristik

gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom

355 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

80 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

32 W

#### Abmessungen

Höhe

150 mm

Breite

51 mm

Tiefe

72 mm

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja